

Garant**Płytko do toczenia poprzecznego prawa, HU9315, Szerokość rowka m (H13): 1,85mm**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 273900 1,85 |
| GTIN | 4045197768148 |
| Klasa artykułu | 21J |

Opis techniczny

| | |
|---|--------------------------------|
| $t_{maks.}$ | 2,5 mm |
| do pierścieni osadczycy sprężynujących DIN 471/472 grubość pierścienia | 1,75 mm |
| szerokość ostrzy w | 1,85 mm |
| Szerokość rowka m (H13) | 1,85 mm |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
| Materiał ostrza | HM |
| promień naroża R | 0,2 mm |
| Przyporządkowanie płytek skrawających | prawe |
| Gatunek | HU9315 |
| Rowki wg normy | DIN 471 |

| | |
|--|---------------------|
| Rowki wg normy | DIN 472 |
| liczba wymian/ostrzy | 3 |
| Zastosowanie główne | N |
| Warunki skrawania | ciągły |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 70 - 280 mm/min |
| Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |

Dane użytkownika

| | przydatność | V_c | kod ISO |
|--------------------------------|----------------------|-----------|---------|
| aluminium tworzywa sztuczne | nadaje się | 280 m/min | N |
| aluminium (dające krótki wiór) | nadaje się | 280 m/min | N |
| Al > 10% Si: | nadaje się | 170 m/min | N |
| Ti > 850 N/mm ² | nadaje się warunkowo | 50 m/min | S |
| CuZn | nadaje się warunkowo | 200 m/min | N |
| Grafit | nadaje się warunkowo | 70 m/min | N |
| ciągłe | nadaje się | | |
| maksymalnie na mokro | nadaje się | | |
| suchy | nadaje się | | |