

Garant**Adapter wkręcany termokurczliwy smukłe, gwint M × Ø mocowania D1:
M10X8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301397 M10X8
GTIN	4045197767332
Klasa artykułu	31Z

Opis**Wykonanie:**

Stal żaroodporna, z możliwością przesuwu wzdłużnego narzędzi, wersja bardzo smukła, do obróbki HSS i HM.

Zastosowanie:

Szerokie zastosowanie przy najwyższych wymaganiach pod względem dokładności i jakości wyważenia, np. w połączeniu z przedłużkami.

Opis techniczny

Ø D ₂	15 mm
długość L	37 mm
gwint M	M10
Ø zewn. D	21 mm
Ø mocowania D ₁	8 mm
Przedłużka Ø D ₃	18,5 mm
wymiar A długości wysięgu	55 mm
maks. moment dokręcania	40 Nm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm

Rodzaj produktu

Redukcje