

**Garant****Adapter wkręcany termokurczliwy smukłe, gwint M × Ø mocowania D1:  
M16X8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301397 M16X8
GTIN	4045197767387
Klasa artykułu	31Z

**Opis****Wykonanie:**

Stal żaroodporna, z możliwością przesuwu wzdłużnego narzędzi, wersja bardzo smukła, do obróbki HSS i HM.

**Zastosowanie:**

Szerokie zastosowanie przy najwyższych wymaganiach pod względem dokładności i jakości wyważenia, np. w połączeniu z przedłużkami.

**Opis techniczny**

Ø zewn. D	21 mm
gwint M	M16
Ø D <sub>2</sub>	15 mm
długość L	42 mm
Przedłużka Ø D <sub>3</sub>	30 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	8 mm
wymiar A długości wysięgu	60 mm
maks. moment dokręcania	80 Nm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm

Rodzaj produktu

Redukcje