

**Mimośrodkowe tulejki zaciskowe, Ø d H5: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236679 10
GTIN	4045197768964
Klasa artykułu	21P

Opis**Wykonanie:**

Zakres regulacji $\varnothing \pm 0,5$ mm.

W połączeniu z nawiertakiem o stałych wymiarach (nr 236677) $-0,3 / +0,5$ mm zakresu regulacji do \varnothing nominalnej.

Zastosowanie:

Narzędzie do wytaczania na stały wymiar w połączeniu z wytaczakiem o stałych wymiarach.

Mocowanie w uchwycie Weldona o \varnothing 25; 32 i 40 mm wg DIN 1835 B.

wskazówka:

Dokładnego wyregulowania średnicy dokonuje się w przyrządzie regulacyjnym przez obrócenie wytaczaka o stałych wymiarach.

\varnothing D: 25 mm

\varnothing D₁: 29 mm

długość całkowita L_{ges}: 62 mm

L₁: 57 mm

Opis techniczny

długość całkowita L _{ges}	62 mm
\varnothing D ₁	29 mm
L ₁	57 mm
Tolerancja \varnothing zewn.	H5
\varnothing d	10 mm

Ø D

25 mm