

Garant**Mimośrodowe tulejki zaciskowe, Ø d H5: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236679 12
GTIN	4045197768971
Klasa artykułu	21P

Opis**Wykonanie:**

Zakres regulacji $\varnothing \pm 0,5$ mm.

W połączeniu z nawiertakiem o stałych wymiarach (nr 236677) -0,3 / +0,5 mm zakresu regulacji do $\varnothing$ nominalnej.

Zastosowanie:

Narzędzie do wytaczania na stały wymiar w połączeniu z wytaczakiem o stałych wymiarach.

Mocowanie w uchwycie Weldona o $\varnothing$ 25; 32 i 40 mm wg DIN 1835 B.

wskazówka:

Dokładnego wyregulowania średnicy dokonuje się w przyrządzie regulacyjnym przez obrócenie wytaczaka o stałych wymiarach.

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	62 mm
$\varnothing D$	25 mm
Tolerancja $\varnothing$ zewn.	H5
L_1	57 mm
$\varnothing D_1$	29 mm
$\varnothing d$	12 mm
Rodzaj produktu	Tulejki rozprężne

