

Garant**Wytaczaki o stałych wymiarach, DIN 1835 A, Ø nomin. D: 11,8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236677 11,8
GTIN	4045197769145
Klasa artykułu	21S

Opis**Zastosowanie:**

Do rozwiercania otworów wstępnie nawierconych albo odlewanych do Ø nominalnej, w połączeniu z mimośrodową tulejką mocującą nr 236679.
Dla standardowych płytek skrawających ISO CC..0602.

wskazówka:

Nawiercana Ø nie może być mniejsza niż Ø $d_{min.}$

Opis techniczny

Ø chwytu D_s h6	10 mm
Długość wysięgu L_1	25 mm
długość całkowita L_{ges}	100 mm
śruby mocujące	269410 (7IP; 1,0 Nm)
pasująca wymienna płytka skrawająca	260142 HB725
Ø minimalna $d_{min.}$	10,8 mm
Zakres regulacji z mimośrodową tuleją zaciskową	11,5 - 12,3 mm
pasujące wielkości tulejek mimośrodkowych nr 236679	10
Liczba ostrzy Z	1
Ø nomin. D	11,8
kąt wierzchołkowy	180 stopni
wykonanie chwytu	DIN 1835 A

chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,0 Nm	211750 1,0
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 7IP	674252 7IP