

Garant**Wytaczaki o stałych wymiarach, DIN 1835 A, Ø nomin. D: 12,8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236677 12,8
GTIN	4045197769152
Klasa artykułu	21S

Opis**Zastosowanie:**

Do rozwiercania otworów wstępnie nawierconych albo odlewanych do Ø nominalnej, w połączeniu z mimośrodową tulejką mocującą nr 236679.

Dla standardowych płytek skrawających ISO CC..0602.

wskazówka:

Nawiercana Ø nie może być mniejsza niż Ø $d_{min.}$

Opis techniczny

śruby mocujące	269410 (7IP; 1,0 Nm)
pasująca wymienna płytka skrawająca	260142 HB725
Ø minimalna $d_{min.}$	11,8 mm
Ø chwytu D_s h6	10 mm
długość całkowita L_{ges}	105 mm
Długość wysięgu L_1	26 mm
Zakres regulacji z mimośrodową tuleją zaciskową	12,5 - 13,3 mm
pasujące wielkości tulejek mimośrodkowych nr 236679	10
Liczba ostrzy Z	1
Ø nomin. D	12,8
kąt wierzchołkowy	180 stopni
wykonanie chwytu	DIN 1835 A

chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,0 Nm	211750 1,0
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 7IP	674252 7IP