

**Garant****Wytaczaki o stałych wymiarach, DIN 1835 A, Ø nomin. D: 13,8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236677 13,8
GTIN	4045197769169
Klasa artykułu	21S

**Opis****Zastosowanie:**

Do rozwiercania otworów wstępnie nawierconych albo odlewanych do Ø nominalnej, w połączeniu z mimośrodową tulejką mocującą nr 236679.  
Dla standardowych płytek skrawających ISO CC..0602.

**wskazówka:**

Nawiercana Ø nie może być mniejsza niż Ø  $d_{min.}$ .

**Opis techniczny**

Długość wysięgu $L_1$	27 mm
długość całkowita $L_{ges}$	110 mm
Ø chwytu $D_s$ h6	10 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	260142 HB725
śruby mocujące	269410 (7IP; 1,0 Nm)
Ø minimalna $d_{min.}$	12,8 mm
Zakres regulacji z mimośrodową tuleją zaciskową	13,5 - 14,3 mm
pasujące wielkości tulejek mimośrodkowych nr 236679	10
Liczba ostrzy Z	1
Ø nomin. D	13,8
kąt wierzchołkowy	180 stopni
wykonanie chwytu	DIN 1835 A

chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

## Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 7IP	674252 7IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,0 Nm	211750 1,0