

Garant**Wytaczaki o stałych wymiarach, DIN 1835 A, Ø nomin. D: 26,8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236677 26,8
GTIN	4045197769299
Klasa artykułu	21S

Opis**Zastosowanie:**

Do rozwiercania otworów wstępnie nawierconych albo odlewanych do Ø nominalnej, w połączeniu z mimośrodową tulejką mocującą nr 236679.
Dla standardowych płytek skrawających ISO CC..0602.

wskazówka:

Nawiercana Ø nie może być mniejsza niż Ø $d_{min.}$.

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	185 mm
Ø minimalna $d_{min.}$	25 mm
Długość wysięgu L_1	40 mm
Ø chwytu D_s, h_6	20 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	260142 HB725
śruby mocujące	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Zakres regulacji z mimośrodową tuleją zaciskową	26,5 - 27,3 mm
pasujące wielkości tulejek mimośrodkowych nr 236679	20
Liczba ostrzy Z	1
Ø nomin. D	26,8
kąt wierzchołkowy	180 stopni
wykonanie chwytu	DIN 1835 A

chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 Nm	211750 1,2