

Garant**Wytaczaki, prawe, Długość wysięgu / wielkość płytki L: 45/16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	272171 45/16
GTIN	4045197769350
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Ze standardową płytką podporową 1,5° w zakresie dostawy. Można również montować płytki podporowe o innym kącie pochylenia.

w dostawie::

Ze standardową płytką podporową 1,5°.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 29 mm

Przesunięcie osi L_3 : 16,1 mm

długość całkowita L: 200 mm

śruba mocująca płytki obracane: 279810 2

Płyta podkładowa 1,5°: 272620 1,5

Opis techniczny

śruba mocująca płytki obracane	279810 2
długość całkowita L	200 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	29 mm
Przesunięcie osi L_3	16,1 mm
Miejsce połączenia / podziału	25 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
wielk. płytki	16 mm
pasuje do płytek o rozmiarze L	16 mm

wkręt płytki podporowej	279820 1
Płyta podkładowa 1,5°	272620 1,5
rodzaj zastosowania	prawe
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Śruby mocujące	272500
śruba do płytki podporowej	272540
Płytki podporowe do wytaczaków, kąt pochylenia 1,5 stopień	272620 1,5
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX10	674248 TX10
śruba do płytki podporowej Typ 1	279824 1
Śruby mocujące Typ 2	279810 2