

**Głowice skrawające, prawe, system / wielkość płytki: QC/11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261321 QC/11
GTIN	4251414902947
Klasa artykułu	29D

**Opis****Wykonanie:**

Wymienne głowice skrawające do **korpusów z amortyzacją drgań**.

**Zastosowanie:**

Działanie amortyzujące drgania do maksymalnego wysięgu 14xD.

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: QC

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: SVUCR/L 11

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 1103..

pasują do korpusów: 264900 - 264908

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 26 mm

przesunięcie osi: 16 mm

długość całkowita: 20 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita	20 mm
wielk. płytki	11 mm
System	QC

przesunięcie osi	16 mm
Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	SVUCR/L 11
pasują do korpusów	264900 - 264908
pasująca wymienna płytko skrawająca	VC.. 1103..
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$ .	26 mm
śruby mocujące	269028 7
Seria	Głowice skrawające
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cN·m	659906 500
Groty Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8