

Głowice skrawające, lewe,, System / wielkość płyty: QC/09



Dane zamówienia

Numer katalogowy	260009 QC/09
GTIN	4251414902435
Klasa artykułu	29D

Opis

Wykonanie:

Wymienne głowice skrawające do **korpusów z amortyzacją drgań**.

Zastosowanie:

Działanie amortyzujące drgania do maksymalnego wysięgu 14xD.

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: QC

kod ISO głowicy skrawającej: SCLCR/L 09

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 09T3..

pasują do korpusów: 264900 - 264908

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 24 mm

przesunięcie osi: 13 mm

długość całkowita: 20 mm

Opis techniczny

pasują do korpusów	264900 - 264908
śruba mocująca płytki obracane	269407
kod ISO głowicy skrawającej	SCLCR/L 09

przesunięcie osi	13 mm
długość całkowita	20 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	24 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	CC.. 09T3..
System	QC
wielk. płytki	09 mm
Seria	Głowice skrawające
rodzaj zastosowania	lewe,
chłodzenie wewnętrzne	tak

Akcesoria

Śruby mocujące	269407
----------------	--------