

**Głowice wytaczaków, prawy, system/wielkość płytki: QC/16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	272084 QC/16
GTIN	4251414902855
Klasa artykułu	29D

**Opis****Wykonanie:**

Wymienne głowice skrawające do **imaków z amortyzacją drgań**.

**Zastosowanie:**

Działanie amortyzujące drgania do maksymalnego wysięgu  $\leq 14 \times D$ .

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: QC

pasuje do płytek o rozmiarze L: 16 mm

odpowiedni korpus: 264900 - 264908

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 26 mm

przesunięcie osi: 15 mm

długość całkowita: 22 mm

śruba mocująca do płytki do gwintów: 269432

**Opis techniczny**

System	QC
śruba mocująca do płytki do gwintów	269432
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	26 mm

przesunięcie osi	15 mm
długość całkowita	22 mm
wielk. płytki	16 mm
odpowiedni korpus	264900 - 264908
Seria	Głowice skrawające
pasuje do płytek o rozmiarze L	16 mm
rodzaj zastosowania	prawy
chłodzenie wewnętrzne	tak

---

## Akcesoria

śruba mocująca	269432
----------------	--------