

## Głowice skrawające, lewe,, system / wielkość płytki: DM/12



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	250028 DM/12
GTIN	4251414902459
Klasa artykułu	29D

### Opis

#### Wykonanie:

Wymienne głowice skrawające do **korpusów z amortyzacją drgań**.

#### Zastosowanie:

Działanie amortyzujące drgania do maksymalnego wysięgu 10xD.

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: DCLNR/L

pasująca wymienna płytka skrawająca: CN.. 1204..

pasują do korpusów: 264910 - 264922

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 48 mm

przesunięcie osi: 27 mm

długość całkowita: 35 mm

### Opis techniczny

płytki podporowa	259033 2
Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	DCLNR/L
długość całkowita	35 mm

pasują do korpusów	264910 - 264922
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$ .	48 mm
System	DM
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1204..
śruba do płytki podporowej	259027 2
przesunięcie osi	27 mm
łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	259036 3
wielk. płytki	12 mm
Seria	Głowice skrawające
rodzaj zastosowania	lewe,
chłodzenie wewnętrzne	tak

## Akcesoria

zespół łap	259505
płytki podporowa	259224
śruba do płytki podporowej	259612
Groty Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX10	674248 TX10
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cN·m	659906 500