

Korpusy wytaczaków z amortyzacją drgań, 10×D, System / ø chwytu: QC/25



Dane zamówienia

Numer katalogowy	264904 QC/25
GTIN	4251414902329
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Z przyłączem wody chłodzącej 1/8-27 NPT.

w dostawie::

Adapter redukujący z G1/4 cala na G1/8 cala.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

$D_{min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ chwytu} + H + \text{ przesunięcie osi głowicy skrawającej}$

Profundidad de giro interior hasta: 10×D

Boring depth up to: 10×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 10×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 10×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 10×D

Profondità interna fino a: 10×D

System: QC

długość całkowita L_{ges} : 330 mm

przesunięcie osi korpusu H: 2,5 mm

niepodlegający mocowaniu obszar S: 161,9 mm

zalecany odcinek mocowania: 100 mm

Śruba montażowa: 269025 2

Opis techniczny

zalecany odcinek mocowania	100 mm
przesunięcie osi korpusu H	2,5 mm
ø chwytu	25 mm
System	QC

niepodlegający mocowaniu obszar S	161,9 mm
długość całkowita L_{ges}	330 mm
Śruba montażowa	269025 2
Wewnętrzna głębokość toczenia do	10×D
Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak

Aksesoria

Groty do 6-kątów, chwyt E 6,3 sześciokąt 2 mm	674242 2
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cN·m	659906 500