

Głowice skrawające, lewe,, system / wielkość płytki: QC/11**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260917 QC/11
GTIN	4251414902770
Klasa artykułu	29D

Opis**Wykonanie:**

Wymienne głowice skrawające do **korpusów z amortyzacją drgań**.

Zastosowanie:

Działanie amortyzujące drgania do maksymalnego wysięgu 14xD.

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: QC

kod ISO głowicy skrawającej: STUCR/L 11

pasująca wymienna płytka skrawająca: TC.. 1102..

pasują do korpusów: 264900 - 264908

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 24 mm

przesunięcie osi: 13 mm

długość całkowita: 20 mm

Opis techniczny

System	QC
kod ISO głowicy skrawającej	STUCR/L 11
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	24 mm

pasują do korpusów	264900 - 264908
przesunięcie osi	13 mm
długość całkowita	20 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	TC.. 1102..
śruba mocująca płytki obracane	269407
wielk. płytki	11 mm
Seria	Głowice skrawające
rodzaj zastosowania	lewe,
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni

Akcesoria

Śruby mocujące	269407
----------------	--------