

## Korpusy wytaczaków z amortyzacją drgań, 14×D, System / ø chwytu: QC/20



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	264908 QC/20
GTIN	4251414902299
Klasa artykułu	29E

### Opis

#### Wykonanie:

Chwył wzmacniany węglkami spiekany.  
Z przyłączem wody chłodzącej 1/8-27 NPT.

#### w dostawie::

Adapter redukujący z G1/4 cala na G1/8 cala.

#### wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

$D_{min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ chwytu} + H + \text{ przesunięcie osi głowicy skrawającej}$

Wewnętrzna głębokość toczenia do: 14×D

Drgania: stłumione

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: QC

długość całkowita  $L_{ges}$ : 340 mm

niepodlegający mocowaniu obszar S: 136,5 mm

zalecany odcinek mocowania: 80 mm

Śruba montażowa: 269235

### Opis techniczny

System	QC
ø chwytu	20 mm
długość całkowita $L_{ges}$	340 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S	136,5 mm
zalecany odcinek mocowania	80 mm
Śruba montażowa	269235
Wewnętrzna głębokość toczenia do	14×D

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak