

Głowice skrawające, prawe, system / wielkość płytki: DM/15**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250617 DM/15
GTIN	4251414902671
Klasa artykułu	29D

Opis**Wykonanie:**

Wymienne głowice skrawające do **korpusów z amortyzacją drgań**.

Zastosowanie:

Działanie amortyzujące drgania do maksymalnego wysięgu $10 \times D$.

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: DDUNR/L 15

pasująca wymienna płytka skrawająca: DNMG 1506..

pasują do korpusów: 264910 - 264922

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 48 mm

przesunięcie osi: 27 mm

długość całkowita: 35 mm

Opis techniczny

przesunięcie osi	27 mm
pasują do korpusów	264910 - 264922
łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	259036 4

System	DM
pasująca wymienna płytko skrawająca	DNMG 1506..
długość całkowita	35 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	48 mm
wielk. płytki	15 mm
płytko podporowa	259033 3
Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	DDUNR/L 15
śruba do płytki podporowej	259027 2
Seria	Głowice skrawające
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak

Akcesoria

zespół łap	259506
płytko podporowa	259225
śruba do płytki podporowej	259612
Wkrętki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cN·m	659906 500
Groty Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX10	674248 TX10