

Głowice skrawające, prawe, System / wielkość płyty: DM/12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	260008 DM/12
GTIN	4251414902404
Klasa artykułu	29D

Opis

Wykonanie:

Wymienne głowice skrawające do **korpusów z amortyzacją drgań**.

Zastosowanie:

Działanie amortyzujące drgania do maksymalnego wysięgu 14xD.

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: SCLCR/L 12

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 1204..

pasują do korpusów: 264910 - 264922

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 49 mm

przesunięcie osi: 27 mm

długość całkowita: 32 mm

Opis techniczny

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	SCLCR/L 12
wielk. płytki	12 mm
śruba mocująca płytki obracane	269022 3

pasująca wymienna płytką skrawająca	CC.. 1204..
System	DM
pasują do korpusów	264910 - 264922
długość całkowita	32 mm
przesunięcie osi	27 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	49 mm
Seria	Głowice skrawające
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak

Akcesoria

Śruby mocujące	269406
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cN·m	659906 500
Groty Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15