



Krażki do radełkowania PM, BL 30°, Ø radełkowania d1 x szerokość radełkowania b / podział zębów: 25X6/0,8mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290276 25X6/0,8
GTIN	4030741178047
Klasa artykułu	29I

Opis

Wykonanie:

Wysoka odporność na zużycie, ze stali proszkowej (gatunek PM).

wskazówka:

- **wielk. 21,5×5×8 dostosowana do narzędzi Quick**
- **inne wielkości dostępne na zamówienie .**

Opis techniczny

Ø otworu radełka d ₂	8 mm
Wykonanie krążka	BL 30°
dla normy	DIN 82
Materiał ostrza	PM
Rodzaj produktu	Krażki do radełkowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	160 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	110 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	110 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	85 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	65 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	60 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	35 m/min	M
CuZn	nadaje się	120 m/min	N
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	po spełnieniu określonych warunków		
minimalnie na mokro	po spełnieniu określonych warunków		