

**Płytko do przecinania i wcinania, HB7020, Szerokość skrawania W: 3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273701 3
GTIN	4045197770752
Klasa artykułu	21J

**Opis****Wykonanie:**

Łamacz wiórów do małych  $\varnothing$  i redukcji siły skrawania.

promień naroża R: 0,2 mm

Tolerancja szerokości skrawania W:  $\pm 0,03$  mm

posuw f: 0,07 - 0,2 mm/obr,

**Opis techniczny**

Tolerancja szerokości skrawania W	$\pm 0,03$ mm
posuw f	0,07 - 0,2 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3 mm
Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	M
Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	HB7020

promień naroża R	0,2 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne