



Suwmiarka cyfrowa ABS, Zakres pomiarowy: 150mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	412821 150
GTIN	4045197770233
Klasa artykułu	42A

Opis

Wykonanie:

Duży, kontrastowy wyświetlacz cyfrowy. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.

Suwmiarka cyfrowa ze **skalą do pomiarów bezwzględnych**, bez konieczności zerowania. Po ok. 5 min układ elektroniczny samoczynnie wyłącza się.

- **Liniał szklany zapewnia bardzo wysoką dokładność.**
- **Układ elektroniczny jest oddzielony od korpusu i zamontowany bezpośrednio w części przesuwnej. Nacisk pomiarowy jest przenoszony bezpośrednio na szczęki pomiarowe. Dzięki temu suwmiarka jest mniej podatna na błędy i ma dłuższą trwałość.**
- **Solidny korpus metalowy.**

w dostawie::

Z baterią nr 081560, wielk. CR2032.

Opis techniczny

automatyczne wyłączenie	tak
wymiar głębokości	prostokątne 3,7×1,3
z głębokościomierzem	tak
odczyt	0,0005 cal
Kalibracja	A1
długość szczęk	40 mm
Materiał obudowy	Metal
odczyt	0,01 mm

zakres pomiarowy	0 - 150 mm
przełączalny odczyt	mm / cale
norma	ISO 13385
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Liczba dołączonych baterii	1
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE	$\pm 0,03$ mm
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja DAkkSSuwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200

Akcesoria

Śruba do uchwytów do głębokościomierzy	412230
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Śruba do uchwytów do głębokościomierzy	412236