

**HOLEX****Suwmiarka cyfrowa ABS, Zakres pomiarowy: 150HMmm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412821 150HM
GTIN	4045197770240
Klasa artykułu	42A

**Opis****Wykonanie:**

Duży, kontrastowy wyświetlacz cyfrowy. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane. Suwmiarka cyfrowa ze **skalą do pomiarów bezwzględnych**, bez konieczności zerowania. Po ok. 5 min układ elektroniczny samoczynnie wyłącza się.

- **Liniał szklany zapewnia bardzo wysoką dokładność.**
- **Układ elektroniczny jest oddzielony od korpusu i zamontowany bezpośrednio w części przesuwnej. Nacisk pomiarowy jest przenoszony bezpośrednio na szczęki pomiarowe. Dzięki temu suwmiarka jest mniej podatna na błędy i ma dłuższą trwałość.**
- **Solidny korpus metalowy.**

**powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych** zarówno na szczękach pomiarowych, jak i na szczękach do pomiarów wewnętrznych.

**w dostawie::**

Z baterią nr 081560, wielk. CR2032.

**Opis techniczny**

przełączalny odczyt	mm / cale
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
Kalibracja	A1
Materiał obudowy	Metal
długość szczęk	40 mm
norma	ISO 13385

wymiar głębokości	prostokątne 3,7×1,3
automatyczne wyłączenie	tak
odczyt	0,01 mm
odczyt	0,0005 cal
powierzchnia pomiarowa	HM
z głębokościomierzem	tak
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Liczba dołączonych baterii	1
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,03 mm
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200

## Akcesoria

Śruba do uchwytów do głębokościomierzy	412230
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Śruba do uchwytów do głębokościomierzy	412236