

**Garant****Płyta obrotowa do wcinania Obróbka wykańczająca, HB7310, Szerokość skrawania W: 2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273716 2
GTIN	4045197771353
Klasa artykułu	21L

**Opis techniczny**

Tolerancja szerokości skrawania W	$\pm 0,03$ mm
Szerokość skrawania W	2 mm
posuw f	0,04 - 0,14 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,1 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	N
Zastosowanie dodatkowe	Ti
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB7310
promień naroża R	0,2 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,

Rodzaj produktu

Toczenie poprzeczne

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	350 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	350 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	50 m/min	S
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		