

Garant**nakrętki mocujące ER do oprawek do tulejek zaciskowych HiRunER, do typu ER: 25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309617 25
GTIN	4045197771759
Klasa artykułu	31Z

Opis**Wykonanie:**

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego. Powierzchnia z powłoką ślizgową, na łożyskach tocznych. Mniejszy współczynnik tarcia, większe siły mocowania. **z rowkami**

Pasuje do:

Precyzyjne oprawki do tulejek zaciskowych HiRunER nr 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Wyp. dodatkowe:

Klucz hakowy nr 628400 lub klucz dynamometryczny nr 309749 lub nr 628520.

wskazówka:

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.

Opis techniczny

Długość całkowita L	24 mm
maks. moment dokręcania	101 Nm

do typu ER	25 mm
gwint	M34×1,5
Ø zewn. D	44 mm
norma	DIN 6499 D
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Rodzaj produktu	Nakrętka mocująca