

**Garant****Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250016 25/16
GTIN	4045197771940
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

długość główki L <sub>1</sub>	36 mm
kod ISO uchwytu	DCLNR/L 2525M16
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
wielk. płytki	16 mm
płytko podporowa	259031 35
łapa ze śrubą i sprężyną	259035 6
pasująca wymienna płytko skrawająca	CN.. 1606.
Wielkość uchwytu	25 mm
długość całkowita L	150 mm
śruba do płytki podporowej	259025 11
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Rodzaj produktu

Noże

### Akcesoria

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659906 1600

płytki podporowe Typ 35

259031 35

Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm

659874 50

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX25

674248 TX25

śruba do płytki podporowej Typ 11

259025 11

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659957 1600