

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 32/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250016 32/16
GTIN	4045197771957
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość główki L ₁	40 mm
długość całkowita L	170 mm
kod ISO uchwytu	DCLNR/L 3232P16
wielk. płytki	16 mm
śruba do płytki podporowej	259025 11
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 1606.
płytki podporowa	259031 35
Szerokość funkcjonalna L ₄	40 mm
łapa ze śrubą i sprężyną	259035 6
Wielkość chwytu	32 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX25

674248 TX25

Groty 8 mm, z magnesemz uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm

659874 50

śruba do płytki podporowej Typ 11

259025 11

Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659906 1600

płytką podporowa Typ 35

259031 35

Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659957 1600