

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 32/19mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250024 32/19
GTIN	4045197772183
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

wielk. płytki	19 mm
długość główki L ₁	40 mm
Wielkość chwytu	32 mm
długość całkowita L	170 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 5
Dźwigienka	259015 13
śrubado dźwigni	259018 13
płytką podporowa	259031 36
zestawy tulejek sprężystych, pasująca wymienna płytką skrawająca	259044 7 CN.. 1906..
Szerokość funkcjonalna L ₄	40 mm
kod ISO uchwytu	PCSNR/L 3232P19
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Dźwigienka Typ 13	259015 13
płytki podporowa Typ 36	259031 36
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 7	259044 7
śrubado dźwigni Typ 13	259018 13