

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250025 25/16
GTIN	4045197772190
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość całkowita L	150 mm
długość główki L ₁	33 mm
płytką podporowa	259031 35
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
śrubado dźwigni	259018 11
zestawy tulejek sprężystych,	259044 6
Dźwigienka	259015 12
Wielkość chwytu	25 mm
kod ISO uchwytu	PCSNR/L 2525M16
zestaw kołków sprężystych	259047 4
wielk. płytki	16 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	CN.. 1606..
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

płytki podporowa Typ 35	259031 35
Dźwigienka Typ 12	259015 12
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 4	259047 4
śrubado dźwigni Typ 11	259018 11
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 6	259044 6