

**Garant****Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 32/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250025 32/16
GTIN	4045197772305
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

Wielkość chwytu	32 mm
Dźwigienka	259015 12
długość główki L <sub>1</sub>	34 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 6
wielk. płytki	16 mm
kod ISO uchwytu	PCSNR/L 3232P16
śrubado dźwigni	259018 11
długość całkowita L	170 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 4
płytki podporowa	259031 35
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1606..
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	40 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni

## Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

### Akcesoria

płytki podporowa Typ 35	259031 35
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 6	259044 6
Dźwigienka Typ 12	259015 12
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 4	259047 4
śrubado dźwigni Typ 11	259018 11