

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 32/19mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250025 32/19
GTIN	4045197772312
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Dźwigienka	259015 13
długość całkowita L	170 mm
kod ISO uchwytu	PCSNR/L 3232P19
wielk. płytki	19 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 1906..
Szerokość funkcjonalna L ₄	40 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 5
płytki podporowa	259031 36
długość główki L ₁	40 mm
Wielkość uchwytu	32 mm
śrubado dźwigni	259018 13
zestawy tulejek sprężystych,	259044 7
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

płytki podporowa Typ 36	259031 36
śrubado dźwigni Typ 13	259018 13
Dźwigienka Typ 13	259015 13
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 7	259044 7