

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 50/19 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250037 50/19
GTIN	4045197772336
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 50/19 mm kod ISO uchwytu: A50U PCLNR/L19

Miejsce połączenia / podziału: 50 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: CN.. 1906..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 63 mm

Przesunięcie osi L_3 : 35 mm

Opis techniczny

wysokość mocowania L_2	48 mm
wielk. płytki	19 mm
Dźwigienka	259015 13
długość całkowita L	350 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 5
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	63 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CN.. 1906..
zestawy tulejek sprężystych,	259044 7
kod ISO uchwytu	A50U PCLNR/L19
Przesunięcie osi L_3	35 mm
płytki podporowa	259031 36
śrubado dźwigni	259018 13

Długość wysięgu L ₁	200 mm
Ø chwytu	50 mm
Miejsce połączenia / podziału	50 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe,
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259525
Dźwigienka	259070
zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259435
Wkręt do dźwigienki	259162
płytki podporowa	259302
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 4 mm	674242 4
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Wkręt do dźwigienki Typ 13	259018 13
płytki podporowa Typ 36	259031 36
Dźwigienka Typ 13	259015 13
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 7	259044 7