

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 8/06 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260004 8/06
GTIN	4045197772473
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 8/06 mm kod ISO uchwytu: SCRCR/L 0808D06
pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 0602..
Szerokość funkcjonalna L₄: 9 mm
długość główki L₁: 10 mm
długość całkowita L: 60 mm
śruby mocujące: 269028 22

Opis techniczny

długość główki L ₁	10 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
śruby mocujące	269028 22
wielk. płytki	6 mm
Wielkość chwytu	8 mm
kod ISO uchwytu	SCRCR/L 0808D06
Szerokość funkcjonalna L ₄	9 mm
długość całkowita L	60 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie

Kąt ustawienia κ	75 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269440
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 22	269028 22