

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 12/09mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260004 12/09
GTIN	4045197772497
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość główki L ₁	15 mm
Wielkość chwytu	12 mm
śruby mocujące	269028 8
długość całkowita L	80 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 09T3..
wielk. płytki	9 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	13 mm
kod ISO uchwytu	SCRCR/L 1212F09
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Aksesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®
TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500