

**Garant****Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/09 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260004 20/09
GTIN	4045197772510
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Noże 20/09 mm kod ISO uchwytu: SCRCR/L 2020K09  
pasująca wymienna płytki skrawająca: CC.. 09T3..  
Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub>: 22 mm  
długość główki L<sub>1</sub>: 18 mm  
długość całkowita L: 125 mm  
śruby mocujące: 269028 2

**Opis techniczny**

Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	22 mm
Wielkość chwytu	20 mm
długość całkowita L	125 mm
wielk. płytki	9 mm
płytki podporowa	269005 1
długość główki L <sub>1</sub>	18 mm
kod ISO uchwytu	SCRCR/L 2020K09
śruby mocujące	269028 2
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 09T3..
śruba do płytki podporowej	269013 2
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawo i neutralne
rodzaj zastosowania	prawo

norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia $\kappa$	75 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

Śruby do płytki podporowej	269200
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269440
płytki podporowa	269000
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 22	269028 22
śruba do płytki podporowej Typ 2	269013 2
płytki podporowa Typ 1	269005 1