

Noże, lewe, chwyt / wiekość płytki: 8/06mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260005 8/06
GTIN	4045197772558
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
Szerokość funkcjonalna L ₄	9 mm
wielk. płytki	6 mm
Wielkość chwytu	8 mm
długość główki L ₁	10 mm
kod ISO uchwytu	SCRCL/L 0808D06
śruby mocujące	269028 22
długość całkowita L	60 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 22	269028 22
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500