



Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych, długich z radełkowaniem, liczba wkrętek: 9



Dane zamówienia

Numer katalogowy	627191 9
GTIN	7610733265282
Klasa artykułu	63D

Opis

Wykonanie:

Chwył odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do 30°.

Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana.

Zaleta:

Radełkowanie wg ISO 13444 typ B zwiększa przyczepność w środowisku wilgotnym albo zanieczyszczonym olejem i tym samym zwiększa bezpieczeństwo.

Zawartość:

Po 1 kluczu nr 627190: wielk. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Przechowywanie w: uchwycie z tworzywa sztucznego

Opis techniczny

Opakowanie	uchwycie z tworzywa sztucznego
liczba wkrętek	9
wymiary klucza	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
rozwartości kluczy	metryczny
oznaczenie producenta	Wkrętki kątowe Safety
materiał	Stop specjalny PB Swiss Tools.
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętki trzpieniowe, 6-kątne

powierzchnia	chromowany
wykonanie chwytu	okrągłe, radełkowe
kod kolorów	nie
powłoka chwytu z tworzywa sztucznego	nie
końcówka sferyczna na ramieniu długim	tak
kąt 100 stopni	nie
wersja długa	tak
Rodzaj produktu	Wkrętaki

Akcesoria

Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, z radełkowaniem sześciokąt 6 mm	627190 6
Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, z radełkowaniem sześciokąt 8 mm	627190 8
Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, z radełkowaniem sześciokąt 2,5 mm	627190 2,5
Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, z radełkowaniem sześciokąt 10 mm	627190 10
Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, z radełkowaniem sześciokąt 5 mm	627190 5
Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, z radełkowaniem sześciokąt 4 mm	627190 4
Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, z radełkowaniem sześciokąt 3 mm	627190 3
Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, z radełkowaniem sześciokąt 2 mm	627190 2
Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, z radełkowaniem sześciokąt 1,5 mm	627190 1,5
Uchwyt z tworzywa sztucznego do wkrętaków kątowych 6-kątnych liczba uchwytów 9	627255 9