

**Suwmiarka cyfrowa ABS, Zakres pomiarowy: 100mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412821 100
GTIN	4045197771780
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Duży, kontrastowy wyświetlacz cyfrowy. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane. Przyrostowy układ pomiarowy bez podziałki do pomiarów bezwzględnych.

w dostawie::

Wraz z baterią nr 081560 wielk. LR44.

Opis techniczny

Kalibracja	A1
odczyt	0,01 mm
odczyt	0,0005 cal
wymiar głębokości	prostokątne 3,7×1,3
Materiał obudowy	Metal
norma	ISO 13385
zakres pomiarowy	0 - 100 mm
długość szczęk	30 mm
przełączalny odczyt	mm / cale
z głębokościomierzem	tak
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Liczba dołączonych baterii	1

zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,02 mm
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200

Akcesoria

Śruba do uchwytów do głębokościomierzy	412230
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii LR44	081560 LR44