

Garant**Obrotowe krzesło warsztatowe, skóra syntetyczna, ze ślizgami, niskie****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965035
GTIN	4045197772640
Klasa artykułu	91Z

Opis**Wykonanie:**

Ergonomiczne krzesło warsztatowe obrotowe z technika synchron. Miękka powierzchnia ze sztucznej skóry jest łatwa do utrzymania w czystości i da się myć. Z podwójnym szwem w kolorze pomarańczowym. Pięcioramienna podstawa aluminiowa.

Siedzisko (szer.xgłęb.): 470×450 mm.

Wysokość oparcia: 600 mm.

Zakres regulacji oparcia: 60 mm.

Zakres regulacji głębokości siedziska: 40 mm.

Nośność: 120 kg.

Duży zakres swobody ramion dzięki wysokiemu i wąskiemu oparciu.

Wykonanie, tekst reklamowy:

- **ergonomiczny funkcjonalny design**
- **ochrona przed lordozą**
- **konstrukcja synchroniczna**
- **duży zakres swobody ramion dzięki wysokiemu i wąskiemu oparciu**
- **pięcioramienna podstawa aluminiowa.**

Norma:**DIN 68877**

Opis techniczny

Wysokość oparcia:	600 mm
synchroniczny układ mechaniczny	tak
głębokość siedziska	450 mm
kolor tapicerki	czarny
norma	DIN 68877
wykonanie podstawy	Stopka krzyżowa 5-ramienna
wykonanie rolek	rolki hamowane w zależności od obciążenia, do twardych posadzek.
Zakres regulacji oparcia	60 mm
nośność	120 kg
szerokość siedziska	470 mm
materiał podstawy	Aluminium matowe lakierowane proszkowo
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników	tak
podparcie lordozy	tak
regulacja oparcia zapewniającego ciągły kontakt z plecami	tak
Sposób regulacji wysokości	Dźwignia regulacji wysokości
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	Amortyzator gazowy
materiał siedzenia	sztuczna skóra
zakres regulacji głębokości siedzenia	40 mm
wykonanie podstawy	Ślizg
wersja	bez kółek
nośność krzesła	120 kg
regulacja wysokości	490 - 630 mm
Rodzaj produktu	Obrotowe krzesło warsztatowe

Akcesoria

Ślizgi(1 zestaw = 5 szt.)	962518
Wielofunkcyjna para podłokietników obrotowych krzesel warsztatowych GARANT Typ	965047