

**Garant****Obrotowe krzesło warsztatowe, skóra syntetyczna, ze ślizgami i obręczą na stopy, wysokie****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965036
GTIN	4045197772657
Klasa artykułu	91Z

**Opis****Wykonanie:**

Ergonomiczne krzesło warsztatowe obrotowe z technika synchron. Miękka powierzchnia ze sztucznej skóry jest łatwa do utrzymania w czystości i da się myć. Z podwójnym szwem w kolorze pomarańczowym. Pięcioramienna podstawa aluminiowa.

Siedzisko (szer.xgłęb.): 470x450 mm.

Wysokość oparcia: 600 mm.

Zakres regulacji oparcia: 60 mm.

Zakres regulacji głębokości siedziska: 40 mm.

Nośność: 120 kg.

Duży zakres swobody ramion dzięki wysokiemu i wąskiemu oparciu.

**Wykonanie, tekst reklamowy:**

- **ergonomiczny funkcjonalny design**
- **ochrona przed lordozą**
- **konstrukcja synchroniczna**
- **duży zakres swobody ramion dzięki wysokiemu i wąskiemu oparciu**
- **pięcioramienna podstawa aluminiowa.**

**Norma:**

**DIN 68877**

## Opis techniczny

regulacja oparcia zapewniającego ciągły kontakt z plecami	tak
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników	tak
norma	DIN 68877
nośność	120 kg
synchroniczny układ mechaniczny	tak
Zakres regulacji oparcia	60 mm
wykonanie podstawy	Ślizg z obręczą na stopy
materiał siedzenia	sztuczna skóra
materiał podstawy	Aluminium matowe lakierowane proszkowo
szerokość siedziska	470 mm
głębokość siedziska	450 mm
Wysokość oparcia:	600 mm
wykonanie podstawy	Stopka krzyżowa 5-ramienna
podparcie lordozy	tak
Sposób regulacji wysokości	Dźwignia regulacji wysokości
zakres regulacji głębokości siedzenia	40 mm
wykonanie rolek	rolki hamowane w zależności od obciążenia, do twardych posadzek.
kolor tapicerki	czarny
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	Amortyzator gazowy
wersja	duża wysokość siedziska
nośność krzesła	120 kg
regulacja wysokości	640 - 890 mm
Rodzaj produktu	Obrotowe krzesło warsztatowe

## Akcesoria

Ślizgi(1 zestaw = 5 szt.)

962518

Wielofunkcyjna para podłokietników obrotowych krzesel  
warsztatowych GARANT Typ

965047