

Garant**Taboret warsztatowy, skóra syntetyczna, ze ślizgami i obręczą na stopy, wysoki****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965056
GTIN	4045197772671
Klasa artykułu	91Z

Opis**Wykonanie:**

Wygodne taborety obrotowe ze sztucznej skóry, z podwójnym, kontrastującym szwem w kolorze pomarańczowym. Wysokość siedzenia regulowana za pomocą amortyzatorów gazowych z wyzwalaczem pierścieniowym. Pięcioramienna podstawa z aluminium.

Ø siedziska 350 mm.

Nośność: 120 kg.

Norma:

DIN 68877

Opis techniczny

nośność	120 kg
Ø siedziska	350 mm
materiał siedzenia	sztuczna skóra
kolor tapicerki	czarna

wersja	duża wysokość siedziska
nośność krzesła	120 kg
regulacja wysokości	580 - 850 mm
Rodzaj produktu	Taboret

Akcesoria

Ślizgi(1 zestaw = 5 szt.)	962518
---------------------------	--------