

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Trzpieniowe szczotki druciane drut miedziany 0,20 mm, Ø szczotki D1 x szerokość drutu L1: 30X6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574350 30X6
GTIN	4017359007068
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Specjalny drut falisty, Ø trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do trudnych prac związanych z usuwaniem zadziorów i szczotkowaniem na metalach nieżelaznych.

Ø szczotki D₁: 30 mm

szerokość szczotki: 6 mm

wysokość drutu H₁: 6 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 20000 min⁻¹

Opis techniczny

wysokość drutu H ₁	6 mm
wysokość pokrycia	0,2 mm
szerokość szczotki	6 mm
maksymalna prędkość obrotowa	20000 min ⁻¹

Ø szczotki D ₁	30 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
materiał pokrycia	drut mosiężny
splot warkoczowy	falisty
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa