


LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Trzpieniowa szczotka tarczowa Komplet ze stali INOX, 0,20, Ø szczotki D1 x szerokość drutu L1: 70X16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574255 70X16
GTIN	4017359123737
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Specjalny drut falisty, Ø trzpienia 6 mm.

Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do zdzierania zgorzeli, rdzy, czyszczenia.

Opis techniczny

Długość drutu H ₁	19 mm
Ø szczotki D ₁	70 mm
wysokość pokrycia	0,2 mm
maksymalna prędkość obrotowa	15000 min ⁻¹
szerokość drutu L ₁	18 mm

Ø chwytu D _s	6 mm
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa