


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Wąskie szczotki tarczowe proste, drut stalowy 0,50 mm , Ø szczotki D1×Ø otworu d1: 125X22 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	571400 125X22
GTIN	4017359154212
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Gładki drut stalowy 0,50 mm, budowa wąska, **drut spleciony** i wprasowany w stalowy bęben. Duża trwałość i spokojna praca.

Zastosowanie:

Specjalnie do obróbki **spawów U i V**, występujących często w połączeniach rurowych.

szerokość drutu L₁: 6 mm

wysokość drutu H₁: 26 mm

liczba warkoczy: 40

maksymalna prędkość obrotowa: 15000 min⁻¹

Opis techniczny

wysokość drutu H ₁	26 mm
liczba warkoczy	40
Ø szczotki D ₁	125 mm
wysokość pokrycia	0,5 mm

maksymalna prędkość obrotowa	15000 min ⁻¹
szerokość drutu L ₁	6 mm
Ø otworu d ₁	22 mm
materiał pokrycia	drut stalowy
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa