

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotki pędzelkowe, plecione, nierdzewny drut stalowy, falisty, Ø szczotki D1×grubość drutu: 6X0,35mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574900 6X0,35
GTIN	4017359208908
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Gładki, **hartowany** drut, wprasowany w stalową tulejkę, Ø **trzpienia 6 mm**, równomiernie gęsty i nadzwyczaj odporny na ścieranie.

Jakość drutu INOX 1.4401 (AISI 316). Korpus z płaszczem z tworzywa sztucznego do obróbki stali nierdzewnej.

Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, zgorzeliny i do wszystkich ciężkich i średnio ciężkich rodzajów obróbki. Szczotka pędzelkowa z jednym splotem, do precyzyjnej pracy.

Opis techniczny

wysokość pokrycia	0,35 mm
maksymalna prędkość obrotowa	4500 min ⁻¹
liczba warkoczy	1
Długość drutu H ₁	25 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
materiał pokrycia	drut INOX
splot warkoczowy	skręcenie w lewo
Rodzaj produktu	Szczotka pędzelkowa

