

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotki pędzelkowe, plecione, drut stalowy, Ø szczotki D1×grubość drutu:
6X0,35mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574800 6X0,35
GTIN	4017359208892
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Gładki, **hartowany** drut, wprasowany w stalową tulejkę, Ø **trzpienia 6 mm**, równomiernie gęsty i nadzwyczaj odporny na ścieranie.

Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, zgorzeliny i do wszystkich ciężkich i średnio ciężkich rodzajów obróbki. Szczotka pędzelkowa z jednym splotem, do precyzyjnej pracy.

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	4500 min ⁻¹
wysokość pokrycia	0,35 mm
Ø szczotki D ₁	6 mm
Długość drutu H ₁	25 mm
liczba warkoczy	1
Ø chwytu D _s	6 mm
materiał pokrycia	drut stalowy
splot warkoczowy	skręcenie w lewo
Rodzaj produktu	Szczotka pędzelkowa

