



## Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 13-częściowy



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	637945
GTIN	4013288182159
Klasa artykułu	63F

### Opis

#### Wykonanie:

**Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122/3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.**

Zestaw kluczy nasadowych z **funkcją przytrzymania** radełkowaniem z tylnym końcu zapewniającym lepszy chwyt w przypadku uruchomienia ręcznego.

#### Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 – M12.

#### Zawartość:

Grzechotka z przełącznikiem i przedłużką nr 640385.

#### w dostawie::

nasadki 6-kątne: 10 szt. wielk. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

przedłużka: 1 szt. 250 mm

grzechotka: 1 szt. nr 640385 z przełącznikiem i przedłużką 341 mm

przechowywane w: pokrowcu tekstylnym zamykanym na rzepy

wysokość: 73 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 10-19 mm

### Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
rozwartości kluczy	metryczne

liczba części	13
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 6-kątnych	10-19 mm
oznaczenie producenta	8006 SC 1
Opakowanie	pokrowcu tekstylnym z zapięciem na rzepy
długość	325 mm
szerokość	148 mm
wysokość	73 mm
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe