

*intercable***Szczypce zaciskowe, duże, Typ: 50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	729970 50
GTIN	8014212198730
Klasa artykułu	76C

**Opis****Wykonanie:**

Mocne szczęki z przełożeniem dźwigniowym i zintegrowanymi tarczami zaciskowymi. Uchwyty dźwigniowe z nasadkami z tworzywa sztucznego. Przyporządkowanie przekroju widoczne na tarczach zaciskowych.

Z innowacyjnym zaciśnięciem typu i, odpowiedni do kabli wielodrucianych, zagęszczonych i o delikatnych drutach. Dzięki zaciśnięciu typu i osiąga się wartości momentu wykraczające poza normalne wymagania.

**Zastosowanie:**

Do nieizolowanych **końcówek i złączy rurkowych** (wykonanie normalne).

**wskazówka:**

Nie nadają się do zaciskanych końcówek wg DIN i do francuskich końcówek CNF.

Szczypce zaciskowe do końcówek wg DIN i francuskich końcówek CNF są dostarczane na zamówienie.

**Opis techniczny**

masa	1,5 kg
długość całkowita	380 mm
do przewodów o przekroju	6 - 50 mm <sup>2</sup>
Rodzaj produktu	Szczypce zaciskowe

## Aksesoria

Szczęki zamienne Typ 50

729975 50