



## Nasadka 12-kątna, 1/4 cala, rozwartość klucza: 1/2 calowe



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	631105 1/2
GTIN	4018754001576
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Zaokrąglone krawędzie z profilem **AS-drive**.

#### Materiał:

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 17,3 mm

długość: 23 mm

### Opis techniczny

Ø po stronie napędu	17,3 mm
długość	23 mm
rozwartość klucza	12,7 mm
rozwartość klucza	1/2 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

do kluczy nasadowych 12-kątnych

Rodzaj produktu

Klucz nasadowy