



Nasadka 12-kątna, 1/4 cala, rozwartość klucza: 1/4 calowe



Dane zamówienia

Numer katalogowy	631105 1/4
GTIN	4018754001514
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Zaokrąglone krawędzie z profilem **AS-drive**.

Materiał:

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 9,4 mm

długość: 23 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	6,35 mm
długość	23 mm
rozwartość klucza	1/4 cal
Ø po stronie napędu	9,4 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

do kluczy nasadowych 12-kątnych

Rodzaj produktu

Klucz nasadowy